

デモ機貸出受付表

＜受付NO. >		ご記入日	2026年 月 日	
会社名(部署名)			お名前	
送り先	〒			
	TEL		FAX	
	E-mail			
希望機種 (番号を○で囲ってください)	1 浮上油回収装置「エコモア/ミニモアムーブ」		2 スラッジ回収装置「スラッジバキューマー」	
	1.1 エコモア	1.2 ミニモア ムーブ	2.1 フロート吸引なし	2.2 フロート吸引あり
貸出希望日(返却費用はご負担)				
スラッジ複合回収装置 SV-ZERO (切削液をキレイにしたい)オプション➡ウルトラファインパブル(UFB発生器)	3 スラッジ複合回収装置参考販売価格198万円		SV-ZEROエア駆動式「液中スラッジ目視ゼロ」	
	3.1SUS100メッシュ有・無タイプ	3.2液中1～5ミクロン回収	3.3 水溶性(液面液中沈殿)	3.4油性用(中粘度まで)
タイプ選択○到着希望日記入				

＜お客様の現状・今回の回収対象物等を、○で囲んでください＞					
1.対象設備		1) 研磨・研削盤	2) マシニングセンター	3) NC旋盤他	4) 洗浄機 ()
2.使用液	種類	1) 水溶性	2) 油性	3) 水	4) その他 ()
	温度	1) 60℃以下	2) 65℃以上	3) 80℃以上	4) その他 ()
4.導入済回収機(ご使用中)		1) 遠心分離機	2) サイクロン	3) マグネットセパレータ	4) その他 ()
5.今回改善目的		1)悪臭()	2) 品質()	3) 液交換の頻度	4) その他 ()
6.回収対象物		1) 浮上油	2) スラッジ (mmサイズ)	3) スラッジ (ミクロンサイズ)	4) スラッジ (1ミクロン前後)
7.スラッジ回収が目的の場合	ターゲット	1)浮遊スラッジ(液面)	2)浮遊スラッジ(液中)	3) 沈殿スラッジ	4)液ろ過 ()
	磁性有無	1)非磁性体金属	2) 磁性体金属	3) 樹脂	4) その他 ()
	種類	1、ステンレス中心	2、アルミ	3、鋳物	4、研磨
8.SV-ZERO液中スラッジ目視ゼロ		不向き 0.5μ未満	不向き油性 粘度40以上	不向き油性 超硬	不向きヘドロ化 ボンデ
9.タンクサイズ		1) 容量 リットル	2) 地下 (ー m)	3) 大きさ(巾* 奥* 高)各	

＜デモ機種選定のご参考＞ 磁性体鋳物ヘドロのデモ機はSVアルファMAG限定になります【油性の場合は粘度40マデ】

機種	用途	
1.1 エコモア (吸引流量10L/分)水溶性限定	エコモアは洗浄機・塗装ブース・熱処理設備等の高温液仕様です。	
1.2 ミニモア ムーブ(吸引流量10L/分)水溶性	ミニモアムーブは工作機械全般のクーラント浮上油回収用です。	
2. スラッジバキューマー(吸引流量50L/分)油性・水溶性対応	2.1 加トなし	タンク内液交換・掃除用にバッチ使用も、常時スラッジ回収にも使えます。
	2.2 加トあり	さらに液面の微細スラッジも同時に常時吸引回収したい場合、お奨めです。
3.SV-ZERO(吸引流量10L/分)水溶性&油性	自動化ライン及びチョコ停対策用回収装置として液中1～5ミクロンスラッジを回収できる特許技術	

＜デモ機ご使用時、ご返却時のご注意事項＞	
1.ご使用時	1)デモ機の駆動は、エア駆動(Min圧 0.3MPa)です。(電源不要) 2)一次側のカプラ付きエアホースとパール缶1缶をご用意ください。 3)運転開始時、ポンプの中には約1リットルの残液がありますので、混入にご注意ください。
2.ご返却時	1)ご使用後の返却送料(宅配便)は、ご負担ください。(貸出期間は1週間以内です) 2)返却時、パレットには搭載しないでください。(弊社事務所用エレベーターに載りません。)

＜上級移動式複合回収装置のご案内＞ 加工自動化ライン対応機種すべてが水溶性・油性対応の特許製品で独自技術です

回収対象スラッジ	製品機種名	特徴
鉄系鋳物ホド・研磨研削1ミクロン	「SV-アルファMAG」液面・沈殿用磁性体限定	鉄系鋳物ヘドロ・研磨研削1ミクロン/移動式自動吸引脱水回収装置。脱水後の回収スラッジは、連続自動排出されます
スラッジ+浮上油回収装置	「SV-アルファMM」基本水溶性の液面・沈殿用	1台でスラッジ回収と浮上油回収ができ、15リットル/毎分のハイパワーで分離できます。浮上油が溜まれば自動停止します
液中スラッジ+ろ過装置	「SV-アルファPF」液中1～5ミクロン回収用	チョコ停対策➡油性・水溶性切削液をキレイに。「液中スラッジ目視ゼロ」に対応。自動化ライン生産効率5%UP加工機の必需品

＜取扱代理店＞		＜問い合わせ先＞	
		産機テクノス株式会社	
＜担当者＞		〒107-0052 TEL: 03-6441-2133	
		東京都港区赤坂1-1-17-609 FAX: 03-6441-2135	
＜FAX番号＞		E-mail:sanki@sanki-technos.co.jp	
		http://www.sanki-technos.co.jp	

＜産機テクノス係記入欄＞			
(出荷伝票番号)	(出荷日)	(F付き)	(Fなし)
			(マシン#)